

PLW 7111 [IPC-S-5001]

SlimLine Reinigungs-/Desinfektionsgerät mit Elektrobeheizung, Heisslufttrocknung für die industrielle Teilereinigung im nasschemischen Spritzreinigungsverfahren.



- Für den Einsatz in vielen Branchen
- Mit einer geringen Aufstellfläche von nur 650 x 702 mm
- Effektive Reinigung auf 3 unabhängigen Ebenen mit 3 Sprüharmen
- Effiziente Heisslufttrocknung inklusive HEPA H14 Filter
- Glastür und Spülraumbelichtung ermöglichen eine visuelle Kontrolle
- Ab Werk vernetzbar per WLAN oder Ethernet

EAN: 4002516955184 / Materialnummer: 12941730 /
Alte Materialnummer: 62711170EUP

Bauform und Ausführung	
Bauform	Standgerät, 1-türig, Glas-Klapptür
Beheizungsart	Elektro
Front/Rückseite	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Einzel- oder Reihenaufstellung	•
Schmale Bauform	•
Anzahl Spülebenen	3
Be- und Entladung über Teleskopauszüge	•
Elektrische Türverriegelung	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•
Anwendung	
Geeignet für industrielle Anwendungen	•
Leistungsdaten	
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	750
Spülraumnutzvolumen in l	241
Steuerung	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Full-Touch-Farbdisplay
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Programme [Anzahl]	23
Freie Programmplätze [Anzahl]	20
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	8,40
Gesamtanschluss in kW	10,10
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	4,00
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
VE-Wasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in kPa	100-600
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	0,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Trocknungsaggregat	
Beheizungsart Trocknungsaggregat	Elektro
Luftleistung in m³/h	130
Temperatureinstellung in 1-Grad-Schritten	0-130
Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten	0-60
HEPA-Filter-Klasse	H14
Abscheidegrad HEPA-Filter (DIN EN 1822) in %	99,99
Standzeit HEPA-Filter in h	1000

PLW 7111 [IPC-S-5001]

SlimLine Reinigungs-/Desinfektionsgerät mit Elektrobeheizung, Heisslufttrocknung für die industrielle Teilereinigung im nasschemischen Spritzreinigungsverfahren.



EAN: 4002516955184 / Materialnummer: 12941730 /

Alte Materialnummer: 62711170EUP

Heizleistung Elektro in kW 4,00

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	1940
Aussenmass, Nettobreite in mm	650
Aussenmass, Nettotiefe in mm	700
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	2110
Aussenmass, Bruttobreite in mm	945
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	840
Spülraum, Höhe in mm	717
Spülraum, Breite in mm	570
Spülraum, Tiefe in mm	590
Einschubhöhe über Fussboden in mm	850
Nettogewicht in kg	251
Bruttogewicht in kg	260
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	680

Emissionswerte

Schalldruckpegel LpA im Reinigen und Trocknen gem. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	0,80

Ausstattung

2 integrierte Membrandosierpumpen für flüssige Medien	•
Zusätzlich integrierbare Dosierpumpen	2
Dampfkondensator	•
Doservolumenkontrolle	•
Leitfähigkeitsüberwachung	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation	•
Mehrkomponenten-Filtersystem	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
Integrierte Heisslufttrocknung	•
EasyLoad	•
Einstellmöglichkeit für Prozesschemikalien (3 x 5 l)	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4404/316L), elektropoliert	•
Rollsockel SlimLine	•
Drehzahlvariable Pumpe	•
Mehrfarbige Kammerbeleuchtung	•
Öl- und fettbeständige Dichtungen	•
Modulares Korbdesign	•

Anschlussmöglichkeiten

Ethernet-Schnittstelle	•
WLAN	•
USB-Schnittstelle	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement	•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	•
UL	•

PLW 7111 [IPC-S-5001]

SlimLine Reinigungs-/Desinfektionsgerät mit Elektrobeheizung, Heisslufttrocknung für die industrielle Teilereinigung im nasschemischen Spritzreinigungsverfahren.



EAN: 4002516955184 / Materialnummer: 12941730 /

Alte Materialnummer: 62711170EUP

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG