

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



- Trommelvolumen 140 l, Beladungsmenge 16.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516959427 / Materialnummer: 12949320 /

Alte Materialnummer: 51916033EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	140
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0 aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	6,08
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,12
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,050
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	97,3
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	94,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh	0,80
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	92,8
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	91,2
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,48
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	32
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min.	45

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516959427 / Materialnummer: 12949320 /

Alte Materialnummer: 51916033EU

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min. 43

Restfeuchte bei Kaltspülen in % 46

Restfeuchte bei Warmspülen in % 42

Schleuderdrehzahl in U/Min. 1120

g-Faktor 500

Getestete Betriebsstunden 30000

Steuerung

Steuerungstyp M Touch Pro Plus

Programmierbarkeit Frei programmierbar

Max. Startzeitvorwahl in h Frei wählbar

Restzeitanzeige •

Programmablaufanzeige •

Einstellbare Displaysprachen •

Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart •

Dosierung

Einspülkasten 3 Fächer

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] 12

Leersensierung •

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart Elektro

Netzanschlussleitung 3N AC 400V 50HZ

Heizleistung in kW 14,00

Gesamtanschluss in kW 14,60

Absicherung in A 25

Mögliche Spannungsvariante 1

Netzanschlussleitung 3N AC 400V 60HZ

Heizleistung in kW 14,00

Gesamtanschluss in kW 14,60

Absicherung in A 25

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl] 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Warmwasser [Anzahl] 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Hartwasser (Option) [Anzahl] 2 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Ablaufventil DN 70

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm 1450

Aussenmass, Nettobreite in mm 924

Aussenmass, Nettotiefe in mm 835

Aussenmass, Bruttohöhe in mm 1585

Aussenmass, Bruttobreite in mm 1090

Aussenmass, Bruttotiefe in mm 1130

Nettogewicht in kg 337,0

Bruttogewicht in kg 364

Maximale Bodenbelastung in N 5091

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516959427 / Materialnummer: 12949320 /
Alte Materialnummer: 51916033EU

Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	6,48
Ausstattung	
Patentierter Vorentwässerung	•
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
Feder-in-Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahm	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atenschutzmasken [Anzahl]	13
Einsatzhelme [Anzahl]	4
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	355
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•