

PWD 8682 C [MD DST LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einer Spülebene
mit einer Schublade für Prozesschemikalien, kurzen Laufzeiten und LAN/WLAN.



- Leistung/Charge z. B. 2 ST DIN-Siebschalen oder 24 ST GYN-Spekula
- Passende Programme und vielseitige Bestückungsmöglichkeiten
- Flüssigdos., AD-Wasseranschluss, drehzahlvariable Pumpe & EcoDry
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- Ab Werk vernetzbar per WLAN oder Ethernet

EAN: 4002516959137 / Materialnummer: 12949700 /
Alte Materialnummer: 62868279DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal, mit einer Spülebene
Linie	CompactLine
Blendenfarbe	Schwarz
Aussenverkleidung	Weiss
Deckel	Edelstahl
Unterbaufähig	•
Anzahl Spülebenen	1
AutoClose – Automatische Türverriegelung	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•

Anwendung

Geeignet für Arztpraxen	•
Geeignet für ambulante OP-Praxen	•
Geeignet für Tierarztpraxen	•
Geeignet für podologische Praxen	•

Kapazität

DIN-Siebschalen pro Charge [Anzahl]	2
Kleine Siebschalen (E 146) pro Charge [Anzahl]	10
Siebschalen (E 197) pro Charge [Anzahl]	18
GYN-Spekula pro Charge [Anzahl]	24
Nierenschalen pro Charge [Anzahl]	5
Hohlkörperinstrumente pro Charge [Anzahl]	22
Siebtrays (125 x 188 x 30 mm) (B x H x T) pro Charge [Anzahl]	18
Siebtrays (176 x 273 x 30 mm) (B x H x T) pro Charge [Anzahl]	10
Siebtrays (176 x 273 x 41 mm) (B x H x T) pro Charge [Anzahl]	10

Leistungsdaten

Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	500
Spülraumnutzvolumen in l	75,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Kürzeste Programmlaufzeit (Reinigung & Desinfektion) in Min.	23
Maximale Nachspültemperatur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (Option)	•
Miele Move MedDent+ (Option)	•

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmfavoriten einstellbar	•
Chargenfreigabe direkt über das Display	•
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programme [Anzahl]	10
Freie Programmplätze [Anzahl]	5

PWD 8682 C [MD DST LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einer Spülebene
mit einer Schublade für Prozesschemikalien, kurzen Laufzeiten und LAN/WLAN.



EAN: 4002516959137 / Materialnummer: 12949700 /

Alte Materialnummer: 62868279DAC

AO-Wert-Steuerung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	9,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90

Mögliche Spannungsvariante 1

Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	3,30
Absicherung in A	16

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in kPa	200-1000
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproof-System

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	835
Aussenmass, Nettobreite in mm	598
Aussenmass, Nettotiefe in mm	598
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	920
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	740
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	280
Spülraum, nutzbare Breite in mm	490
Nettogewicht in kg	81
Spülraum, nutzbare Tiefe in mm	520
Bruttogewicht in kg	89
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1220

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	≤70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,80

Programme

Vario TD Intensiv	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD HNO Optik	•
Vario TD Instrumente	•

PWD 8682 C [MD DST LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einer Spülebene
mit einer Schublade für Prozesschemikalien, kurzen Laufzeiten und LAN/WLAN.



EAN: 4002516959137 / Materialnummer: 12949700 /

Alte Materialnummer: 62868279DAC

Abspülen Kaltwasser

•

Ausstattung

1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger

•

1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel

•

1 Dosierpumpe für Klarspüler

•

Flex-Sauglanze DS5

•

Automatische Leerstanderkennung

•

Dosiertvolumenkontrolle

•

Dampfkondensator

•

Spüldrucküberwachung

•

Sprüharmsensierung

•

How-to-Sequenzen

•

Spülraumbeleuchtung

•

Mehrkomponenten-Filtersystem

•

Drehzahlvariable Heizpumpe

•

Pumpe mit hoher Umwälzleistung

•

Beladungsträger-Direktankopplung

•

EcoDry

•

Salzbehälter im Spülraumboden

•

Optische Kundendienst-Schnittstelle

•

Kommunikationsschacht

•

Mit Lasertechnologie spaltfrei verschweisster Spülraum

•

Heizkörper ausserhalb des Spülraums

•

Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)

•

Einstellm. Kanister 2 x 5 l und Vorratsbehälter für Klarspüler

•

Push2open Dosierschublade

•

Umfangreiche Komponenten (Option)

•

Anschlussmöglichkeiten

WLAN/Ethernet-Schnittstelle

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

EN ISO 15883-1

•

EN ISO 15883-2

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

•

EU-Medizinprodukteklasse IIb

•