

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Viel Platz – 4 grosse Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereichen
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft

EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Materialnummer Hersteller	12970580
EAN-Nummer	4002516974321

Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
--	---

Betriebsarten

Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play-Installation)	•

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Schwarz

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4

PowerFlex-Kochzonen

Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Grösse in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650

1. Kochzone/Kochbereich

Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

2. Kochzone/Kochbereich

Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen



EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White
Anzeigefarbe	Weiss
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	606
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	606
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug

und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen

EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH

Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	54,0
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	475
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	238
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Phasenanzahl	3
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	20
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschluss in kW	7,50
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen






EAN: 4002516974321 / Materialnummer: 12970580 / Alte Materialnummer: 26787675CH


Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
Nullleiter	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
Plug&Play-Adapter	•

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe
23,8 cm, Bohrschablone



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe
23,8 cm, Bohrschablone



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe
24,8 cm, Bohrschablone



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe
24,8 cm, Bohrschablone

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend


Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+x

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+x

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+x, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+x, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 1350 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 10 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 11 Abluft

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
und MattFinish mit 2 extra grossen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 12 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,
5) DMK 150-1



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schranks beträgt 1125 mm.



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schranks beträgt 900 mm.