

Dreams – Essence Vorkonfigurierte Outdoor-Küche mit Grill, Kochfeld und Stauraum-Modul.



- Aussergewöhnliche Leistung und grosse Temperaturspanne
- Individueller Stauraum mit Edelstahloberfläche
- Maximales Kocherlebnis dank Oberhitze grill und Kochfeld
- Perfekt auf das Outdoor-Cooking-Zubehör abgestimmt – PerfectFit
- Unendliche viele Möglichkeiten – Create Your Dream

EAN: 4002517002917 / Materialnummer: 13058200 /
Alte Materialnummer: 331LOC DLCH

Allgemeine Informationen	
Modellkennung	Dreams – Essence
Materialnummer Hersteller	13058200
EAN-Nummer	4002517002917
Konfiguration	
Fire Pro L	Flüssiggas, mit Schubladen
Sear Pro	Flüssiggas
Cook S	mit Schubladen
Store M	mit Einlegeboden
Bauform	
Anzahl Schubladen	6
Anzahl Türen	4
Bauform und Design	
Standgerät	•
Beschichtung	Pulverbeschichtung
Anzahl Einlegeböden	1
Anzahl Kochfelder	2
Türanschlag wechselbar	•
Fussleisten	•
Farbe	Lava Schwarz
Bedienkomfort	
Hausgerätevernetzung mit Miele@home	•
Beleuchtete Regler	•
360°-Roller	•
Magnetische Türverriegelung	•
SoftClose	•
Individuell einstellbare Vollauszugsschubladen	•
Individuell einstellbarer Einlegeboden	•
Display	FullControl
Türöffnungshilfe	Griffmulde
Smart Extras	
Rezepte	•
GrillCockpit	•
TempAlert	•
Push-Nachrichten	•
Perfekte Ergebnisse	
5 TempSensors+	•
3D HeatBalance	•
FoodProbe Alert	•
Anzahl FoodProbe-Buchsen	4
Performance	
TurboBurners	•
UltraHeat Range	•
RapidHeatUp	•
Rotisserie PowerBurner	•
ExtremeHeat	•
Modularität	
PerfectFit	•

Dreams – Essence Vorkonfigurierte Outdoor-Küche mit Grill, Kochfeld und Stauraum-Modul.



EAN: 4002517002917 / Materialnummer: 13058200 /
Alte Materialnummer: 331LOC DLCH

Create Your Dream	•
MasterGrate Cooking System	•
FlexRack Cooking System	•
Storage Management System	•
Plug and Cook	•
Pflegekomfort	
Grease Control System	•
ComfortClean	•
Qualität	
Edelstahl-Arbeitsfläche	•
Edelstahl-Muldenspiegel	•
Edelstahlregler	•
Witterungsbeständige Materialien	•
RainProtect	•
Abdeckung Kochfelder	•
Sicherheit	
FlameGuard	•
GasStop	•
Technische Daten	
Breite in mm	1841
Höhe in mm	1265
Tiefe in mm	687
Abmessungen in mm (H x B x T)	1265 x 1841 x 687
Min. Arbeitsflächenhöhe in mm	945
Max. Arbeitsflächenhöhe in mm	980
Modulhöhe bei geöffneter Dunstabzugshaube in mm	1600
Modultiefe bei geöffneter Haube in mm	767
Stufenlose Höhenverstellung in mm	35
Primäre Grillfläche Breite in mm	760
Primäre Grillfläche Tiefe in mm	450
Primäre Grillfläche in cm ²	3420
Sekundäre Grillfläche Breite in mm	744
Sekundäre Grillfläche Tiefe in mm	143
Sekundäre Grillfläche in cm ²	1064
Grillfläche Breite in mm	346
Grillfläche Tiefe in mm	283
Grillfläche in cm ²	979
Gewicht in kg	258
Max. Belastung pro Einlegeboden in kg	20
Max. Belastung pro Schublade in kg	20
Gesamtanzahl Brenner	8
davon Hauptbrenner	4
davon Keramikflächenbrenner	2
davon Starkbrenner	1
davon Normalbrenner	1
Max. Leistung Hauptbrenner in kW	4,10
Max. Leistung Keramikflächenbrenner in kW	6,3
Max. Leistung Starkbrenner in kW	4,2

Dreams – Essence
Vorkonfigurierte Outdoor-Küche
mit Grill, Kochfeld und Stauraum-Modul.




EAN: 4002517002917 / Materialnummer: 13058200 /
Alte Materialnummer: 331LOCIDLCH

Max. Leistung Normalbrenner in kW	3,0
Gesamtanschluss in kW	35,20
Max. Leistung Hauptbrenner in kW (Propan)	3,6
Max. Leistung Keramikflächenbrenner in kW (Propan)	5,5
Max. Leistung Starkbrenner in kW (Propan)	3,7
Max. Leistung Normalbrenner in kW (Propan)	2,6
Max. Gesamtleistung in kW (Propan)	30,90
Gasart	Flüssiggas 50 mbar
Länge der elektrischen Leitung in m	1,80
Gasanschluss Schlauch/Druckreduzierventil	CH
Länge der elektrischen Leitung in m	1,8
Gewicht	258,00
Mitgeliefertes Zubehör	
Anzahl Speisethermometer	1
Druckreduzierventil	•
Anzahl ToolManager Single	1
MultiHero	•
Edelstahlroste 7,5 mm	•
Gutschein Reinigungsset	•

Dreams – Essence

Vorkonfigurierte Outdoor-Küche
mit Grill, Kochfeld und Stauraum-Modul.



da5621_00

Dreams, Essence, Fire Pro L 4PD, Fire Pro IQ L 4PD,
Skizze

1) Der Grill Fire Pro / Fire Pro IQ muss im Betrieb einen Abstand zu allen Seiten von 600 mm zu brennbaren Materialien haben; der Oberhitze grill Sear Pro 500 mm., Detaillierte Maße finden Sie in den Maßskizzen der Module.