

## Dreams – Signature Vorkonfigurierte Outdoor-Küche mit Grill, Oberhitze Grill, Kochfeld, Kühlschrank, Spüle und Stauraum-Modulen.



- Aussergewöhnliche Leistung und grosse Temperaturspanne
- Individueller Stauraum mit Edelstahl Arbeitsfläche
- Hochwertige Spüle und voll outdoorfähiger Kühlschrank
- Perfekt auf das Outdoor-Cooking-Zubehör abgestimmt – PerfectFit
- Unendliche viele Möglichkeiten – Create Your Dream

EAN: 4002517002948 / Materialnummer: 13058230 /  
Alte Materialnummer: 33100CDLCH

| Allgemeine Informationen                       |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Modellkennung                                  | Dreams – Signature         |
| Materialnummer Hersteller                      | 13058230                   |
| EAN-Nummer                                     | 4002517002948              |
| Konfiguration                                  |                            |
| Fire Pro L                                     | Flüssiggas, mit Schubladen |
| Sear Pro                                       | Flüssiggas                 |
| Cook S                                         | Flüssiggas, mit Schubladen |
| Cool M                                         | •                          |
| Wash L                                         | •                          |
| Store M                                        | mit Einlegeboden           |
| Store L                                        | mit Schubladen             |
| Corner XXL                                     | •                          |
| Bauform                                        |                            |
| Anzahl Schubladen                              | 9                          |
| Anzahl Türen                                   | 10                         |
| Bauform und Design                             |                            |
| Standgerät                                     | •                          |
| Beschichtung                                   | Pulverbeschichtung         |
| Anzahl Einlegeböden                            | 2                          |
| Anzahl Auszugskörbe                            | 3                          |
| Anzahl Kochfelder                              | 2                          |
| Anzahl Spülbecken                              | 2                          |
| Türanschlag wechselbar                         | •                          |
| Fussleisten                                    | •                          |
| Gerätetyp und Design                           |                            |
| Gerätefarbe                                    | Lava Schwarz               |
| Bedienkomfort                                  |                            |
| Hausgerätevernetzung mit Miele@home            | •                          |
| Beleuchtete Regler                             | •                          |
| 360°-Roller                                    | •                          |
| Magnetische Türverriegelung                    | •                          |
| SoftClose                                      | •                          |
| Individuell einstellbare Vollauszugsschubladen | •                          |
| Display                                        | FullControl                |
| Individuell einstellbarer Einlegeboden         | •                          |
| Spüle mit versenkbarem Premium-Wasserhahn      | •                          |
| Herausziehbares Abfalltrennsystem              | •                          |
| Wasseranschluss Warm/Kalt                      | •                          |
| Türöffnungshilfe                               | Griffmulde                 |
| Perfekte Ergebnisse                            |                            |
| 5 TempSensors+                                 | •                          |
| 3D HeatBalance                                 | •                          |
| FoodProbe Alert                                | •                          |
| Anzahl FoodProbe-Buchsen                       | 4                          |
| Performance                                    |                            |
| TurboBurners                                   | •                          |
| UltraHeat Range                                | •                          |

Dreams – Signature  
Vorkonfigurierte Outdoor-Küche  
mit Grill, Oberhitze grill, Kochfeld, Kühlschrank, Spüle und Stauraum-Modulen.



EAN: 4002517002948 / Materialnummer: 13058230 /  
Alte Materialnummer: 33100CDLCH

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| RapidHeatUp                                     | •                  |
| Rotisserie PowerBurner                          | •                  |
| ExtremeHeat                                     | •                  |
| <b>Modularität</b>                              |                    |
| PerfectFit                                      | •                  |
| Create Your Dream                               | •                  |
| Rechts und Links Ecke                           | •                  |
| MasterGrate Cooking System                      | •                  |
| FlexRack Cooking System                         | •                  |
| Storage Management System                       | •                  |
| Plug and Cook                                   | •                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>             |                    |
| Energieeffizienzklasse (A bis G)                | B                  |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                | 135,00             |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                 | 0,37               |
| <b>Pflegekomfort</b>                            |                    |
| Grease Control System                           | •                  |
| ComfortClean                                    | •                  |
| <b>Qualität</b>                                 |                    |
| Edelstahl-Arbeitsfläche                         | •                  |
| Edelstahl-Muldenspiegel                         | •                  |
| Edelstahl-Doppelspülbecken                      | •                  |
| Edelstahlregler                                 | •                  |
| Witterungsbeständige Materialien                | •                  |
| RainProtect                                     | •                  |
| Abdeckung Spülbecken                            | •                  |
| Abdeckung Kochfelder                            | •                  |
| <b>Sicherheit</b>                               |                    |
| FlameGuard                                      | •                  |
| GasStop                                         | •                  |
| <b>Technische Daten</b>                         |                    |
| Breite in mm                                    | 3886               |
| Höhe in mm                                      | 1270               |
| Tiefe in mm                                     | 2091               |
| Abmessungen in mm (H x B x T)                   | 1270 x 3886 x 2091 |
| Min. Arbeitsflächenhöhe in mm                   | 945                |
| Max. Arbeitsflächenhöhe in mm                   | 980                |
| Modulhöhe bei geöffneter Dunstabzugshaube in mm | 1600               |
| Modultiefe bei geöffneter Haube in mm           | 767                |
| Stufenlose Höhenverstellung in mm               | 35                 |
| Primäre Grillfläche Breite in mm                | 760                |
| Primäre Grillfläche Tiefe in mm                 | 450                |
| Primäre Grillfläche in cm <sup>2</sup>          | 3420               |
| Sekundäre Grillfläche Breite in mm              | 744                |
| Sekundäre Grillfläche Tiefe in mm               | 143                |
| Sekundäre Grillfläche in cm <sup>2</sup>        | 1064               |
| Grillfläche Breite in mm                        | 346                |
| Grillfläche Tiefe in mm                         | 283                |

Dreams – Signature  
Vorkonfigurierte Outdoor-Küche  
mit Grill, Oberhitze grill, Kochfeld, Kühlschrank, Spüle und Stauraum-Modulen.




EAN: 4002517002948 / Materialnummer: 13058230 /  
Alte Materialnummer: 33100CDLCH

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Grillfläche in cm <sup>2</sup>            | 979                |
| Gewicht in kg                             | 554                |
| Max. Belastung pro Einlegeboden in kg     | 20                 |
| Max. Belastung pro Schublade in kg        | 20                 |
| Max. Belastung pro Auszugskorb in kg      | 8                  |
| Fassungsvermögen Kühlschrank in l         | 104                |
| Gesamtanzahl Brenner                      | 8                  |
| davon Hauptbrenner                        | 4                  |
| davon Keramikflächenbrenner               | 2                  |
| davon Starkbrenner                        | 1                  |
| davon Normalbrenner                       | 1                  |
| Gasart                                    | Flüssiggas 50 mbar |
| Gasanschluss Schlauch/Druckreduzierventil | CH                 |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>             |                    |
| Anzahl Speisethermometer                  | 1                  |
| Druckreduzierventil                       | •                  |
| MultiHero                                 | •                  |
| Edelstahlroste 7,5 mm                     | •                  |
| Gutschein Reinigungsset                   | •                  |
| Frischwasserschlauch Kalt                 | •                  |
| Frischwasserschlauch Warm                 | •                  |
| Siphon                                    | •                  |

## Dreams – Signature

### Vorkonfigurierte Outdoor-Küche

mit Grill, Oberhitze grill, Kochfeld, Kühlschrank, Spüle und Stauraum-Modulen.



Dreams, Signature, Fire Pro L 4PD, Fire Pro IQ L 4PD, Skizze

1) Der Grill Fire Pro / Fire Pro IQ muss im Betrieb einen Abstand zu allen Seiten von 600 mm zu brennbaren Materialien haben; der Oberhitze grill Sear Pro 500 mm.,  
 2) Position der ausgezogenen Auszüge des Moduls Corner. Die Türen der Module Store S und M, Cook und Cool können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden., Detaillierte Maße finden Sie in den Maßskizzen der Module.