

KWT 6834 SGS
 Stand-Weinschrank
 mit FlexiFrame und SommelierSet für die perfekte Genussvorbereitung.



- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront
- Perfekte Genussvorbereitung mit dem SommelierSet (modellabhängig)

EAN: 4002515868485 / Materialnummer: 95268650 / Alte Materialnummer: 95268650

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Edelstahl
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKM 3100 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Anzahl der Flaschenroste	13
Anzahl FlexiFrame Roste	10
SommelierSet	•
Flaschenpräsenster	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	3
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	205,50
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,56
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	0
Nischenbreite in mm max.	0
Nischenhöhe in mm min.	0
Nischenhöhe in mm max.	0
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	700
Gerätehöhe in mm	1920
Gerätetiefe in mm	746
Gewicht in kg	144,0
Klimaklasse	SN-ST
Weinzone in l	503
Gesamtnutzzinhalt in l	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	178 Flaschen
Lagerzeit bei Störung in h	0


KWT 6834 SGS
Stand-Weinschrank
mit FlexiFrame und SommelierSet für die perfekte Genussvorbereitung.




EAN: 4002515868485 / Materialnummer: 95268650 / Alte Materialnummer: 95268650

Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•


KWT 6834 SGS
 Stand-Weinschrank
 mit FlexiFrame und SommelierSet für die perfekte Genussvorbereitung.



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,
 KWT6834SGS (Skizze)



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,
 KWT6834SGS (Skizze)



KWT6831SG, KWT6833SG, KWT6832SGS,
 KWT6834SGS (Skizze)