

E 9

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Töpfen, Schüsseln, Schalen etc.

EAN: 4002511807877 / Materialnummer: 03808260 / Alte Materialnummer: 67500901D



- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Strebenhöhe 105 mm ,
Strebenabstand 45 mm

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für Töpfe/Schüsseln/Schalen | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Draht, rilsaniert |
| Farbe | Weiß |
| Strebenabstand in mm | 45 |
| Strebenhöhe in mm | 105 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |

E 9

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Töpfen, Schüsseln, Schalen etc.

EAN: 4002511807877 / Materialnummer: 03808260 / Alte Materialnummer: 67500901D



| | |
|------------------------------|------|
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 115 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 225 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 416 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 260 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 235 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 510 |
| Nettogewicht in kg | 0,90 |
| Bruttogewicht in kg | 1,20 |