

E 470

Injektordüse

für den Einsatz in Injektorwagen, Ø 2,5 x 90 mm.

EAN: 4002513248814 / Materialnummer: 05701580 / Alte Materialnummer: 69547001D



- Geeignet für Injektorwagen, schraubbar
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                            |                              |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor          | •                            |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | •                            |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                             |                              |
| G 7825   | •                            |
| PG 8527  | •                            |
| PG 8535  | •                            |
| PG 8536  | •                            |
| PG 8504  | •                            |
| PG 8583  | •                            |
| PG 8583 CD   | •                            |
| PG 8593  | •                            |
| PLW 8615   | •                            |
| PLW 8616   | •                            |
| PLW 8617   | •                            |
| <b>Produktkategorie</b>                                |                              |
| Injektordüse   | •                            |
| <b>Produkteigenschaften</b>                            |                              |
| Material   | Draht, rilsaniert, Edelstahl |
| Farbe  | Edelstahl, Weiß              |
| <b>Anwendungsbereich</b>                               |                              |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •                            |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                       |                              |
| Phasenanzahl   | 0                            |
| Spannung in V  | 0                            |
| Frequenz in Hz   | 0                            |
| Gesamtanschluss in kW                                  | 0,00                         |
| Absicherung in A                                       | 0                            |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                |                              |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 90                           |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 3                            |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 3                            |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 12                           |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 100                          |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 150                          |
| Durchmesser in mm                                      | 3                            |
| Nettogewicht in kg                                     | 0,02                         |
| Bruttogewicht in kg                                    | 0,03                         |