

## C 4060 WM 8 SL

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8, inklusive Schlitzsperre.

EAN: 4002513260786 / Materialnummer: 05709110 / Alte Materialnummer: 59406033D



- Geeignet für den Programmbetrieb
- Standgerät zur Platzierung auf dem Maschinendeckel
- Mit LED-Anzeige für Zahlungsaufforderung, Start und Betrieb
- Wertmarken sind als Zubehörartikel erhältlich
- Höhe 25,8, Breite 17,5, Tiefe 15,5 cm

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 8 SL

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8, inklusive Schlitzsperre.

EAN: 4002513260786 / Materialnummer: 05709110 / Alte Materialnummer: 59406033D



PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
<b>Produktkategorie</b>	
Kassiersystem	•
Kassiergerät	•

C 4060 WM 8 SL

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8, inklusive Schlitzsperre.

EAN: 4002513260786 / Materialnummer: 05709110 / Alte Materialnummer: 59406033D



Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	AC 220-240V 50-60HZ
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	258
Außenmaß, Nettobreite in mm	176
Außenmaß, Nettotiefe in mm	155
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	325
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	195
Nettogewicht [kg]	3,93
Bruttogewicht in kg	4,78
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•