

E 969
Einsatz
zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Lochblech 7 x 7 x 3 mm
- Einsetzbar für E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 mit E 945*

* In E 941 nur in Kombination mit E 945 einsetzbar.

EAN: 4002513298765 / Materialnummer: 05746240 / Alte Materialnummer: 69596901D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	122
Außenmaß, Nettobreite in mm	363
Außenmaß, Nettotiefe in mm	533
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	165
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	1,33
Bruttogewicht in kg	2,23