

E 741/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Modulen auf 1 - 4 Ebenen.



- Je nach Größe des Spülgutes können bis 3 Module eingesetzt werden
- Kopplung der Wagen zu Zuführung von Wasser und Trocknungsluft
- Die Bestückungshöhen der einzelnen Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002513512267 / Materialnummer: 06070360 / Alte Materialnummer: 69574102D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Sonstige Wagen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	680
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	550
Außenmaß, Bruttobreite in mm	640
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	12,00
Bruttogewicht in kg	12,80