


CKSL

Chipkarte Schlüssel

zum benutzerspezifischen Sperren/Entsperren der Profitronic M.



- Geeignet für PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Geeignet für PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Geeignet für PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Geeignet für PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737295 / Materialnummer: 06235420 / Alte Materialnummer: 59170179D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	110
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	80
Nettogewicht [kg]	0,00
Bruttogewicht in kg	0,02