


KM 523

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
in 764 mm 764 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



- Einfache und direkte Steuerung – Bedienung über Knebel
- Ansprechendes Design – 764 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone


EAN: 4002513806533 / Materialnummer: 06442870 / Alte Materialnummer: 26523050D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
Bedienkomfort	
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Rot
Bedienung über Knebel	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	60 x 764 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	764
Abmessungen in mm (Höhe)	60
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490

KM 523

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

in 764 mm 764 mm Breite für besonders komfortables Kochen.




EAN: 4002513806533 / Materialnummer: 06442870 / Alte Materialnummer: 26523050D

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	66
Gewicht in kg	10
Gesamtanschlusswert in kW	7,60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 523

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

in 764 mm 764 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



KM523 (Skizze)

- 1) Einbau-Höhe, 2) Einbau-Höhe Netzanschlusskasten,
3) vorn