


A 12/1  
Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.

EAN: 4002513975697 / Materialnummer: 06629670 / Alte Materialnummer: 69501203D



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Empfohlene Verwendung in PG 8536

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Unterlage	•
Unterlegrahmen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1
Außenmaß, Nettobreite in mm	224
Außenmaß, Nettotiefe in mm	429
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	280
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,37
Bruttogewicht in kg	0,56