


U 546

Korb

mit hohem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 36 Gläsern bis 23 cm Höhe.



- Mit 36 Fächern
- Fächergöße 73 mm x 73 mm mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender
- Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 23 cm
- Breite 50, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronormflanken 53 cm


EAN: 4002514278728 / Materialnummer: 06984130 / Alte Materialnummer: 67654601D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 546

Korb

mit hohem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 36 Gläsern bis 23 cm Höhe.



EAN: 4002514278728 / Materialnummer: 06984130 / Alte Materialnummer: 67654601D

<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Gläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grün
Anzahl Fächer	36
Fächerbreite in mm	73
Fächerlänge in mm	73
<b>Kapazität</b>	
Gläser 140-175 mm Höhe [Anzahl]	36
Gläser 200-230 mm Höhe [Anzahl]	36
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	266
Außenmaß, Nettobreite in mm	500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	520
Nettogewicht in kg	2,90
Bruttogewicht in kg	3,40