


U 535

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 20 cm Höhe.



- Mit 25 Fächern
- Fächergröße 90 mm x 90 mm mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender
- Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 20 cm
- Breite 50, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronormflanken 53 cm


EAN: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 / Alte Materialnummer: 67653501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 535

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 20 cm Höhe.



EAN: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 / Alte Materialnummer: 67653501D

Produktkategorie	
Korb für Gläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
Anzahl Fächer	25
Fächerbreite in mm	90
Fächerlänge in mm	90
Kapazität	
Gläser 110-140 mm Höhe [Anzahl]	25
Gläser 175-200 mm Höhe [Anzahl]	25
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,00