


U 545

Korb

mit hohem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 23 cm Höhe.



- Mit 25 Fächern
- Fächergröße 90 mm x 90 mm mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender
- Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 23 cm
- Breite 50, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronormflanken 53 cm


EAN: 4002514278742 / Materialnummer: 06984170 / Alte Materialnummer: 67654501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 545

Korb

mit hohem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 23 cm Höhe.



EAN: 4002514278742 / Materialnummer: 06984170 / Alte Materialnummer: 67654501D

<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Gläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
Anzahl Fächer	25
Fächerbreite in mm	90
Fächerlänge in mm	90
<b>Kapazität</b>	
Gläser 140-175 mm Höhe [Anzahl]	25
Gläser 200-230 mm Höhe [Anzahl]	25
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	266
Außenmaß, Nettobreite in mm	500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	510
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	2,70
Bruttogewicht in kg	3,20