


CS 1112 E  
ProLine-Element  
mit zwei elektrobeheizten Kochzonen



- Profi-Design – Glaskeramik mit Rahmen in 288 mm Breite
- Besonders komfortabel und sicher – Betriebs- und Restwärmeanzeige
- Einfache und direkte Steuerung – Bedienung über Metallknebel
- Besonders flexibel – 2 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone

EAN: 4002514369655 / Materialnummer: 07104550 / Alte Materialnummer: 27111250D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
ProLine	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	LightPrint
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	2
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne mittig
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	700/1800
<b>Bedienkomfort</b>	
Kochzonenerweiterung	•
Bedienung über Knebel	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Betriebsanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	73 x 288 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	288
Abmessungen in mm (Höhe)	73
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	272
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95
Gewicht in kg	7
Gesamtanschlusswert in kW	3,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

