

B 990

Bügelmaschine

mit hohem Anpressdruck und einer breiten Bügelwalze für beste Ergebnisse.



- Keine Kraftanstrengung dank hohem Anpressdruck
- Komfortables Bügeln von großen Wäschestücken – breite Bügelwalze
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Knifflige Wäschestücke einfach bügeln – rundum freies Walzenende

EAN: 4002514443638 / Materialnummer: 07222690 / Alte Materialnummer: 13099002D

<b>Design</b>	
Farbe	Lotusweiß
<b>Perfektes Bügelergebnis</b>	
Textilgerechte Temperaturwahl	•
Hoher Anpressdruck in N/cm <sup>2</sup>	0,35
Anlagebrett für leichte Wäscheingabe	•
Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum	•
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	•
<b>Zeitsparendes Bügeln</b>	
Breite der Bügelwalze in mm	830
Variable Walzengeschwindigkeit	•
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	•
Rundum freies Walzenende	•
Übersichtliches Bedienfeld	•
Komfortabler Klappmechanismus	•
Leichter Transport durch vier Laufrollen	•
Home Service	Bügeln im Sitzen möglich, Komfortabler Klappmechanismus, Leichter Transport (4 Rollen), Übersichtliches Bedienfeld
<b>Sicherheit</b>	
Fingerschutzautomatik	•
Notentriegelung	•
Gute Standsicherheit	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	985
Abmessungen in mm (Höhe)	959
Abmessungen in mm (Tiefe)	380
Abmessungen in mm (Breite), zusammengeklappt	500
Abmessungen in mm (Höhe), zusammengeklappt	1055
Abmessungen in mm (Tiefe), zusammengeklappt	380
Gesamtanschlusswert in kW	3,10
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Klebefolie für den Temperaturwähler	•