

E 327/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002514556239 / Materialnummer: 07333100 / Alte Materialnummer: 69532702D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	410
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	420
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	595
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30