

Stand 1-80  
 Umbausatz  
 zur Umrüstung eines Unterbaugeräts zu einem Standgerät.



- Geeignet für alle Spülmaschinen der Geräteserie PG 8055-PG 8059
- Bestehend aus Sockelblende mit 2 Stützen, Deckel und Rückwand
- Verfügbar in Edelstahl und Weiß

EAN: 4002515363034 / Materialnummer: 09688940 / Alte Materialnummer: 67211604D

| <b>Produktzugehörigkeit</b>      |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spülmaschinen Frischwasser       | •                           |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>       |                             |
| PG 8055 U                        | •                           |
| PG 8056 U                        | •                           |
| PG 8057 TD U                     | •                           |
| PG 8058 U                        | •                           |
| PG 8059 U                        | •                           |
| PG 8061 U                        | •                           |
| <b>Produktkategorie</b>          |                             |
| Umbausatz zum Standgerät         | •                           |
| Zubehör für Unterbaugeräte       | •                           |
| Installationsmaterial            | •                           |
| <b>Produkteigenschaften</b>      |                             |
| Material                         | Verzinktes Blech, Lotosweiß |
| Farbe                            | Lotosweiß                   |
| <b>Standard Elektroanschluss</b> |                             |
| Phasenanzahl                     | 0                           |
| Spannung in V                    | 0                           |
| Frequenz in Hz                   | 0                           |
| Gesamtanschluss in kW            | 0,00                        |
| Absicherung in A                 | 0                           |
| <b>Maße und Gewicht</b>          |                             |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm        | 190                         |
| Außenmaß, Nettobreite in mm      | 620                         |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm       | 610                         |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm       | 200                         |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm     | 630                         |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm      | 620                         |
| Nettogewicht in kg               | 13,00                       |
| Bruttogewicht in kg              | 14,00                       |