

TE P 2800  
Teilentsalzungspatrone  
zur optimalen Wasseraufbereitung.

EAN: 4002515405314 / Materialnummer: 09773430 / Alte Materialnummer: 67809501D



- Max. Durchflussmenge: 800 l/h
- Erschöpfungszustand messbar durch FlowMeter FM
- Max. Wasserzulauftemperatur 40°C – Druckbelastbarkeit 0,5-10 bar
- Harzinhalt 19,5 Liter
- Enthärtungskapazität bei einer Karbonathärte von 10 °dH: 18 m<sup>3</sup>

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE P 2800  
Teilentsalzungspatrone  
zur optimalen Wasseraufbereitung.

EAN: 4002515405314 / Materialnummer: 09773430 / Alte Materialnummer: 67809501D



PTD 703	•
PTD 704	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wasseraufbereitung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	570
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	600
Durchmesser in mm	230
Nettogewicht in kg	18,66
Bruttogewicht in kg	19,92