

A 202

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Aufnahmerahmen: entnehmbar zur Aufbereitung höheren Spülguts
- 6 zusätzliche Anschlussmöglichkeiten mittels Luer-Lock-Verbind.
- Mit eingebautem Sprüharm
- Die Bestückungsmaße der verschiedenen Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002515460719 / Materialnummer: 09862440 /

Alte Materialnummer: 69620200D

#### Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•

#### Gerätezugehörigkeit

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8592

PG 8593

#### Produktkategorie

Wagen für Einsätze

Wagen für Siebschalen

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

#### Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

Aufbereitung von OP-Instrumenten

#### Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl]

4

#### Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl

0

Spannung in V

0-0

Frequenz in Hz

0-0

Gesamtanschluss in kW

0,00-0,00

Absicherung in A

0-0

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

223

Außenmaß, Nettobreite in mm

529

Außenmaß, Nettotiefe in mm

542

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

235

Außenmaß, Bruttobreite in mm

550

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

560

Nettogewicht in kg

5,50

Bruttogewicht in kg

6,74