

PG 8595

Aqua Purificator

zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen.



- Geeignet für VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Geeignet für VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Aufnahme von ConductivityMeter/FlowMeter möglich
- Aufnahme von ConductivityMeter/FlowMeter möglich
- Außenmaße: H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm
- Aussenmaße: H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm

EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 / Alte Materialnummer: 69859501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua Purificator

zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen.



EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 / Alte Materialnummer: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Verzinktes Blech, Lotosweiß
Farbe	Lotosweiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	900
Außenmaß, Bruttobreite in mm	400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00