

## PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark – 650 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN: 4002515712214 / Materialnummer: 10351380 / Alte Materialnummer: 28410857D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bauform und Design</b>                                    |           |
| Gerätefarbe  | Edelstahl |
| <b>Bauform</b>   |           |
| Insel-Dunstabzugshaube                                       | •         |
| <b>Betriebsarten</b>   |           |
| Art der Luftführung  | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft                | DUI 32    |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 12-P  |
| <b>Bedienkomfort</b>   |           |
| Elektronische Steuerung                                      | •         |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3         |
| Boosterstufen  | 1         |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar                      | •         |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |           |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | A         |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 51,8      |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | A         |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A         |
| <b>Pflegekomfort</b>   |           |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •         |
| <b>Filtersystem</b>  |           |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 3         |
| <b>Beleuchtung</b>   |           |
| Ambiente-Beleuchtung   | No        |
| <b>LED-Beleuchtung</b>                                       |           |
| LED  | •         |
| Anzahl x Watt  | 4 x 3 W   |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 500       |
| Farbtemperatur in K  | 3000      |
| <b>Gebläse</b>   |           |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •         |
| Wechselstrommotor (AC-Motor)                                 | •         |
| <b>Abluft</b>  |           |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 280       |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 330       |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 400       |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)              | 650       |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 48,0      |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 53,0      |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 57,0      |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3     | 69,0      |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 31,0      |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 35,0      |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 39,0      |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13  | 51,0      |

## PUR 98 D

### Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515712214 / Materialnummer: 10351380 / Alte Materialnummer: 28410857D

#### Umluft

|  |      |
|--|------|
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 190  |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 270  |
| Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591 | 460  |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 330  |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 57,0 |
| Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3      | 73,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 62,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 66,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13       | 40,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13       | 45,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13       | 49,0 |
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13   | 56,0 |

#### Sicherheit

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
|-------------------------|---|

#### Technische Daten

|  |      |
|--|------|
| Breite des Haubenkörpers in mm   | 898  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm  | 690  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm  | 990  |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm   | 750  |
| Höhe des Haubenkörpers in mm   | 70   |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm   | 1060 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm  | 598  |
| Nettogewicht in kg   | 34,0 |
| Festanschluss  | •    |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm   | 450  |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650  |
| Phasenanzahl   | 1    |
| Gesamtanschlusswert in kW  | 0,23 |
| Spannung in V  | 230  |
| Absicherung in A   | 10   |
| Frequenz in Hz   | 50   |

#### Montagehinweise

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss oben                 | •   |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin               | •   |

#### Mitgeliefertes Zubehör

|                |   |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|


#### Nachkaufbares Zubehör

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Regenerierbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-R |
|----------------------------------|----------|

## PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,  
DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage  
alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft  
nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke  
bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein  
Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung  
vorzubereiten.