

DA 399-7 EXT Classic Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Design – trapezförmiger Haubenschirm in 898 mm Breite
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 2 LED-Strahler
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör



EAN: 4002515785904 / Materialnummer: 10554910 / Alte Materialnummer: 28399751D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 399-7 EXT Classic
Materialnummer Hersteller	10554910
EAN-Nummer	4002515785904
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Design	
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich	•
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten mit LED
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	4,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
LED-Beleuchtung	
Halogen	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3000
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	695–1015
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	695
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1015
Höhe des Haubenkörpers in mm	120
Tiefe des Haubenkörpers in mm	520
Nettogewicht in kg	24,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•

DA 399-7 EXT Classic

Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002515785904 / Materialnummer: 10554910 / Alte Materialnummer: 28399751D

Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner \leq 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,33
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 399-7 EXT Classic

Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 399-6 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),