

DA 6488 W EXT Pure
Wand-Dunstabzugshaube
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Kopffreiheit – mit exklusivem Glasdesign in 799 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 3 LED-Strahler
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör



EAN: 4002515935644 / Materialnummer: 10747660 / Alte Materialnummer: 28648861D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 6488 W EXT Pure
Materialnummer Hersteller	10747660
EAN-Nummer	4002515935644
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Graphitgrau
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 25-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	4,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	475
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	799
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	550
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	550

DA 6488 W EXT Pure Wand-Dunstabzugshaube


zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



EAN: 4002515935644 / Materialnummer: 10747660 / Alte Materialnummer: 28648861D

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	550
Höhe des Haubenkörpers in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	550
Tiefe des Haubenkörpers in mm	530
Nettogewicht in kg	21,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner \leq 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 6488 W EXT Pure
Wand-Dunstabzugshaube
zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 6488 W (Skizze)

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt.,
- 2) Durchbruch bei Ablufführung nach hinten.
Abluftanschluss alternativ nach hinten.,
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.,