

## DA 4228 W EXT Puristic Plus Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 1198 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 3 LED-Strahler
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002515935767 / Materialnummer: 10749570 / Alte Materialnummer: 28422851D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 4228 W EXT Puristic Plus
Materialnummer Hersteller	10749570
EAN-Nummer	4002515935767
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	6,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	4
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	440
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	1198
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685–1005
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	685
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005

## DA 4228 W EXT Puristic Plus

### Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002515935767 / Materialnummer: 10749570 / Alte Materialnummer: 28422851D

Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	24,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•

DA 4228 W EXT Puristic Plus

Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 4228 (Skizze)

1) und 2) Installationsbereich