

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 730 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket



EAN: 4002515936979 / Materialnummer: 10750470 / Alte Materialnummer: 28669845D

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung	No
Gebälse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	320

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515936979 / Materialnummer: 10750470 / Alte Materialnummer: 28669845D

Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	730
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	50,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	480
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	58,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	705
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	765
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1075
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	35,0
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
----------------------	---

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.




EAN: 4002515936979 / Materialnummer: 10750470 / Alte Materialnummer: 28669845D

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich, 2. Abluft, 3. Umluft, 4. Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.