

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 730 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket



EAN: 4002515937006 / Materialnummer: 10750490 /  
Alte Materialnummer: 28669855D

| <b>Bauform</b>   |           |
|--|-----------|
| Insel-Dunstabzugshaube                                       | •         |
| Gerätefarbe  | Edelstahl |
| <b>Betriebsarten</b>   |           |
| Art der Luftführung  | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft                | DUI 32    |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF12-1   |
| <b>Bedienkomfort</b>   |           |
| Vernetzung mit Miele@home                                    | •         |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                | •         |
| Elektronische Steuerung                                      | •         |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3         |
| Touchbedienung   | •         |
| Miele@mobile App   | •         |
| Boosterstufen  | 1         |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar                      | •         |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                                       | •         |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                 | •         |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung                                 | •         |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung                           | •         |
| Silence-Paket  | •         |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |           |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | A++       |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 32,1      |
| ECO-Motor  | •         |
| PowerManagement System                                       | •         |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 32,1      |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | A         |
| <b>Pflegekomfort</b>   |           |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •         |
| <b>Filtersystem</b>  |           |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 3         |
| <b>Beleuchtung</b>   |           |
| LED  | •         |
| Anzahl x Watt  | 4 x 3 W   |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 820       |
| Farbtemperatur in K  | 3500      |
| Lichtdimmerfunktion  | •         |
| Ambiente-Beleuchtung   | No        |
| <b>Gebläse</b>   |           |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •         |
| Gleichstrommotor (DC-Motor)                                  | •         |
| <b>Abluft</b>  |           |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 200       |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 320       |

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515937006 / Materialnummer: 10750490 /

Alte Materialnummer: 28669855D

|   |      |
|---|------|
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591    | 450  |
| Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)             | 730  |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3       | 35,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3       | 44,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3       | 53,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3    | 65,0 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)               | 20,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13    | 29,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13    | 38,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 50,0 |

### Umluft

|   |      |
|---|------|
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591      | 115  |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591      | 210  |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591      | 330  |
| Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591 | 480  |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 45,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 55,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 64,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3      | 73,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 30,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 40,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 49,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13   | 58,0 |

### Sicherheit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung          | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

### Technische Daten

|  |      |
|--|------|
| Breite des Haubenkörpers in mm   | 898  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm  | 705  |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm  | 1005 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm   | 765  |
| Höhe des Haubenkörpers in mm   | 85   |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm   | 1075 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm  | 598  |
| Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm   | 450  |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650  |
| Nettogewicht in kg   | 35,0 |
| Festanschluss  | •    |
| Gesamtanschlusswert in kW  | 0,11 |
| Spannung in V  | 230  |
| Absicherung in A   | 10   |
| Phasenanzahl   | 1    |
| Frequenz in Hz   | 50   |

### Montagehinweise

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss oben                 | •   |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515937006 / Materialnummer: 10750490 /

Alte Materialnummer: 28669855D

Teleskopierbarer Kamin

•

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld

empfehlenswert

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

#### Nachkaufbares Zubehör


Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 12-R

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich, 2. Abluft, 3. Umluft, 4. Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.