

DA 3568 EXT

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Filigranes Design – extrem flacher Wrasenschirm in 592 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 2 LED-Strahler
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör



EAN: 4002515935392 / Materialnummer: 10750530 / Alte Materialnummer: 28356856D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 3568 EXT
Materialnummer Hersteller	10750530
EAN-Nummer	4002515935392
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	4,4
Klasse für fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	420
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	592
Höhe des Haubenkörpers in mm	37
Tiefe des Haubenkörpers in mm	309
Nettogewicht in kg	13,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650

DA 3568 EXT

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002515935392 / Materialnummer: 10750530 / Alte Materialnummer: 28356856D

Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 3568 EXT

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA3568

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150, wenn die Luft nach oben aus dem Schrank geführt wird., 2. Der Schrankkorpus ist gegenüber der Schranktür um 38 mm zu kürzen., 3. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 4. Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich sein., Bei den Maßen für Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen, (z.B. Schalldämpfer, XKM-Modul).