

DA 3598 EXT

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Filigranes Design – extrem flacher Wrasenschirm in 892 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 3 LED-Strahler
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör



EAN: 4002515935415 / Materialnummer: 10751150 / Alte Materialnummer: 28359856D

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Modellbezeichnung	DA 3598 EXT
Materialnummer Hersteller	10751150
EAN-Nummer	4002515935415
<b>Bauform</b>	
Flachpaneelhaube	•
<b>Gerätetyp und Design</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	6,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	892
Höhe des Haubenkörpers in mm	37
Tiefe des Haubenkörpers in mm	309
Nettogewicht in kg	16,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650

DA 3598 EXT

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002515935415 / Materialnummer: 10751150 / Alte Materialnummer: 28359856D

Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•

## DA 3598 EXT

### Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 3598, DA 3598 EXT (Skizze)

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150, wenn die Luft nach oben aus dem Schrank geführt wird., 2. Der Schrankkorpus ist gegenüber der Schranktür um 38 mm zu kürzen., 3. Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich. In diesem Fall muss die Schranktür nach oben öffnen, damit die Fettfilter zugänglich sind. Gleiches gilt auch für die Nebenschränke., 4. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 5. Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., 6. Ist ein Unterboden vorhanden, müssen Öffnungen vorgesehen werden, um die Haltekraft des Wrasenschirms einzustellen., Beispiele: , a) Der Schrank verfügt, wie abgebildet, über seitliche Ausbauten., b) Die Dunstabzugshaube ist in einem 60 cm breiten Schrank mit Seitenschränken montiert., Bei den Maßen für Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen, (z.B. Schalldämpfer, XKM-Modul).