

CM 5300

Stand-Kaffeefullautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung für vollkommenen Kaffeegenuss.



- Cremiger Milchschaum für Kaffeespezialitäten – Cappuccinatore
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme

EAN: 4002515932780 / Materialnummer: 10756990 /

Alte Materialnummer: 29530020D

| Allgemeine Informationen                       |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Modellbezeichnung                              | CM 5300         |
| Materialnummer Hersteller                      | 10756990        |
| EAN-Nummer                                     | 4002515932780   |
| Marketingklasse                                | Silver          |
| Bauform und Design                             |                 |
| Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem       | •               |
| Farbe                                          | Obsidianschwarz |
| Genussvorteile                                 |                 |
| AromaticSystem                                 | •               |
| OneTouch Zubereitung                           | •               |
| OneTouch for Two Zubereitung                   | •               |
| Kegelmahlwerk zur Erhaltung des Geschmacks     | •               |
| Mahlgrad einstellbar                           | •               |
| Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | •               |
| Mahlmenge programmierbar                       | •               |
| Wassermenge programmierbar                     | •               |
| Wassertemperatur programmierbar                | •               |
| Milchmenge programmierbar                      | •               |
| Milchschaummenge programmierbar                | •               |
| Vorbrühen programmierbar                       | •               |
| Bedienkomfort                                  |                 |
| Display                                        | DirectSensor    |
| MultiLingua                                    | •               |
| Anzahl Bohnensorten                            | 1               |
| Anzahl Bohnenbehälter                          | 1               |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g         | 200             |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g    | 200             |
| Fassungsvermögen Wassertank in l               | 1,3             |
| Fassungsvermögen Restebehälter in Stück        | 7               |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l            | 0,8             |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter         | •               |
| Stand-by-Zeit programmierbar                   | •               |
| Individuelle Einstellungen                     | •               |
| Getränkesspezialitäten                         |                 |
| Wählbare Getränkemengen in ml                  | 20-300          |
| Ristretto einfach                              | •               |
| Ristretto doppelt                              | •               |
| Espresso einfach                               | •               |
| Espresso doppelt                               | •               |
| Kaffee einfach                                 | •               |
| Kaffee doppelt                                 | •               |
| Kaffee lang einfach                            | •               |
| Kaffee lang doppelt                            | •               |
| Cappuccino einfach                             | •               |
| Heiße Milch einfach                            | •               |
| Heiße Milch doppelt                            | •               |
| Milchschaum einfach                            | •               |

CM 5300

Stand-Kaffeefullautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung für vollkommenen Kaffeegenuss.



EAN: 4002515932780 / Materialnummer: 10756990 /

Alte Materialnummer: 29530020D

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Milchschaum doppelt     | • |
| Caffè Latte einfach     | • |
| Caffè Latte doppelt     | • |
| Kaffeekanne             | • |
| Cappuccino doppelt      | • |
| Latte Macchiato doppelt | • |
| Latte Macchiato einfach | • |

#### Effizienz

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar   | •   |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,3 |

#### Pflegekomfort

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Manuelle Entkalkung                                      | • |
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
| Komfortable Reinigungsprogramme                          | • |
| Automatische Spülfunktion                                | • |
| ComfortClean                                             | • |
| Entnehmbare Milchleitung                                 | • |
| Entnehmbare Brüheinheit                                  | • |
| Wasserhärte einstellbar                                  | • |

#### Sicherheit

|                      |   |
|----------------------|---|
| Inbetriebnahmesperre | • |
|----------------------|---|

#### Technische Daten

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 13,5      |
| Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8,0       |
| Gerätebreite in mm                       | 241       |
| Gerätehöhe in mm                         | 360       |
| Gerätetiefe in mm                        | 460       |
| Gesamtanschlusswert in kW                | 1,45      |
| Spannung in V                            | 220 - 240 |
| Absicherung in A                         | 10        |
| Phasenanzahl                             | 1         |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m    | 1,0       |

#### Mitgeliefertes Zubehör

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Entkalkungstabletten                       | • |
| Reinigungstabletten                        | • |
| Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite | • |

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

??, ?????, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ???, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenščina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar