

DA 4208 D Puristic Plus  
Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 720 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

**A++**

EAN: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 / Alte Materialnummer: 28420850D

<b>Bauform</b>	
Insel-Dunstabzugshaube	•
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
<b>Design</b>	
RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>Gebälse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•

DA 4208 D Puristic Plus  
Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 / Alte Materialnummer: 28420850D

<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	720
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	50,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	480
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	320
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	750
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1060
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm	
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

DA 4208 D Puristic Plus  
Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 / Alte Materialnummer: 28420850D

Teleskopierbarer Kamin

•

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld

empfehlenswert

**Mitgeliefertes Zubehör**

Rückstauklappe


•

**Nachkaufbares Zubehör**

Regenerierbarer Aktivkohlefilter


DKF 12-R

DA 4208 D Puristic Plus  
 Insel-Dunstabzugshaube  
 mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.



DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft (Auslieferungszustand), 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen., 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert., 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und, bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.