

## DA 4208 D EXT Puristic Plus Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 4 LED-Strahler
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002515938034 / Materialnummer: 10767300 / Alte Materialnummer: 28420851D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 4208 D EXT Puristic Plus
Materialnummer Hersteller	10767300
EAN-Nummer	4002515938034
Marketingklasse	Platinum
Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Bedienung	Tipptasten m.LED+Fernbedienung
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	8,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990

## DA 4208 D EXT Puristic Plus

### Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002515938034 / Materialnummer: 10767300 / Alte Materialnummer: 28420851D

Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	31,0
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•

## DA 4208 D EXT Puristic Plus


### Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.



DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft (Auslieferungszustand), 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert., 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und, bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.