

## C4060 WM8 GL

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl  
mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8, gleichschließend.

EAN: 4002515937433 / Materialnummer: 10768540 / Alte Materialnummer: 59406043D



- Geeignet für den Programmbetrieb
- Standgerät zur Platzierung auf dem Maschinendeckel
- Mit LED-Anzeige für Zahlungsaufforderung, Start und Betrieb
- Wertmarken sind als Zubehörartikel erhältlich

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C4060 WM8 GL

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8, gleichschließend.

EAN: 4002515937433 / Materialnummer: 10768540 / Alte Materialnummer: 59406043D



PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
<b>Produktkategorie</b>	
Kassiersystem	•
Kassiergerät	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Elektroanschluss	AC 220-240V 50-60HZ
Material	Edelstahl

C4060 WM8 GL

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8, gleichschließend.

EAN: 4002515937433 / Materialnummer: 10768540 / Alte Materialnummer: 59406043D



Farbe

Edelstahl

**Maße und Gewicht**

Außenmaß, Nettohöhe in mm

258

Außenmaß, Nettobreite in mm

176

Außenmaß, Nettotiefe in mm

155

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

325

Außenmaß, Bruttobreite in mm

245

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

195

Nettogewicht [kg]

3,93

Bruttogewicht in kg

4,78

**Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE

•