

M 500-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



- Leistung 95.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2500 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961780 / Materialnummer: 10817620 / Alte Materialnummer: 53502506D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2500
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	95,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	40,00
Gesamtanschluss in kW	43,19
Absicherung in A	63
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Öllumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1265
Außenmaß, Nettobreite in mm	3340
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3700
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1350
Bruttogewicht in kg	1380
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabebereich (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabebereich (Option)	•

M 500-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



EAN: 4002515961780 / Materialnummer: 10817620 / Alte Materialnummer: 53502506D

Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•