


M 500-3300 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



- Leistung 125,0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 3300 mm
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002515961803 / Materialnummer: 10817650 / Alte Materialnummer: 53503306D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäschein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	3300
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Polyester-Nadelfiltzuch, Aramid-Nadelfiltzuch (Option)
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	125,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	45,00
Gesamtanschluss in kW	48,19
Absicherung in A	80
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1265
Außenmaß, Nettobreite in mm	4140
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4500
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1600
Bruttogewicht in kg	1630
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•

M 500-3300 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



EAN: 4002515961803 / Materialnummer: 10817650 / Alte Materialnummer: 53503306D

Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•