

M 500-1750 [S] LACO  
 Muldenmangel, Dampf  
 mit frontseitiger Wäscheein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.




- Leistung 58.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961810 / Materialnummer: 10817660 / Alte Materialnummer: 53501846D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	58,0
<b>Steuerung</b>	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Gesamtanschluss in kW	0,99
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1265
Außenmaß, Nettobreite in mm	2590
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2900
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1000
Bruttogewicht in kg	1030
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•

M 500-1750 [S] LACO  
 Muldenmangel, Dampf  
 mit frontseitiger Wäschein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN: 4002515961810 / Materialnummer: 10817660 / Alte Materialnummer: 53501846D

Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•