

D 500-2000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 75.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515962053 / Materialnummer: 10817830 / Alte Materialnummer: 53502005D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	75,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	33,19
Absicherung in A	50
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Öllumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1245
Außenmaß, Nettobreite in mm	2880
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1725
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1200
Bruttogewicht in kg	1230
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabebereich (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabebereich (Option)	•

D 500-2000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN: 4002515962053 / Materialnummer: 10817830 / Alte Materialnummer: 53502005D

Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•