

LAC/SPEED500

Erweiterte Mangelgeschwindigkeit

für mehr Leistung - Walzengeschwindigkeit bis 12 m pro Minute.

SPEED



- Einstellung der Geschwindigkeit zwischen 1,5 und 12 m/min.
- Geeignet für D 500 und M 500

EAN: 4002515962206 / Materialnummer: 10818000 / Alte Materialnummer: 59535004D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Nettogewicht [kg]	2,00
Bruttogewicht in kg	2,00