

LAC/EASY240

Klammereingabe

zur automatisierten Eingabe von bis zu 240 Textilien/h.



- Kostenersparnis durch Teilautomatisierung der Wäscheeingabe
- Straffung der Textilien bei Eingabe für faltenfreie Ergebnisse
- Eingabe von Kleintextilien mehrbahinig möglich
- Inklusive PLC-Steuerung mit 5,7" Farb-Touchdisplay
- Verfügbar für Arbeitsbreiten von 2000 bis 3300 mm

EAN: 4002515962312 / Materialnummer: 10818200 / Alte Materialnummer: 59535014D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	350
Außenmaß, Nettobreite in mm	3300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	150
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	350
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht [kg]	250,00
Bruttogewicht in kg	250,00