

KM 6520 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.




- Einfache Bedienung – EasySelect
- Ansprechendes Design – 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002515996744 / Materialnummer: 10881980 / Alte Materialnummer: 26652010D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 160
Max. Leistung in W	1500
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	EasySelect
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

KM 6520 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002515996744 / Materialnummer: 10881980 / Alte Materialnummer: 26652010D

Technische Daten


Abmessungen (H x B x T) in mm	43 x 574 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	43
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	6,70
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6520 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.



KM 6520 FR, KM 6538 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
Einbauhöhe = 43 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm