


KM 6564 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 806 mm Breite für besonders komfortables Kochen.




- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Ansprechendes Design – 806 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl 1 Bräter/2 Variozonen
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002515996805 / Materialnummer: 10882050 / Alte Materialnummer: 26656400D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 145 / Ø 230
Max. Leistung in W	1500/3200
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
<b>Bedienkomfort</b>	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

KM 6564 FR


Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 806 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



EAN: 4002515996805 / Materialnummer: 10882050 / Alte Materialnummer: 26656400D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmearzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	50 x 806 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	50
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Gewicht in kg	12
Gesamtanschlusswert in kW	9,20
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6564 FR  
Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 806 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



KM 6564 FR (Skizze)

- 1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
Einbauhöhe = 40 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,  
3) Anschluss WLAN Stick