

KM 6565 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Ansprechendes Design – 942 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl 1 Bräter/2 Variozonen
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002515997628 / Materialnummer: 10882070 / Alte Materialnummer: 26656500D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten mittig
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Max. Leistung in W	1050/2050/3200
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
<b>Bedienkomfort</b>	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

KM 6565 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.




EAN: 4002515997628 / Materialnummer: 10882070 / Alte Materialnummer: 26656500D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	50 x 942 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	942
Abmessungen in mm (Höhe)	50
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Gewicht in kg	13
Gesamtanschlusswert in kW	9,20
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

## KM 6565 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.



KM 6565 FR (Skizze)

- 1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
Einbauhöhe = 40 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,  
3) Anschluss WLAN Stick, 4) Klemmfedern