

WWW980 WPS Passion

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Warmwasser



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- M Touch – einfache Steuerung durch Tippen oder Wischen
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Sparen Sie bis zu 65 % Energiekosten mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss



EAN: 4002516038818 / Materialnummer: 10931310 / Alte Materialnummer: 11WW9806D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Alusilber mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Waschassistent	•
Info-Texte	•
Favoriten-Programme	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A

WWW980 WPS Passion

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Warmwasser



EAN: 4002516038818 / Materialnummer: 10931310 / Alte Materialnummer: 11WW9806D

Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	67
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,70
Warmwasseranschluss	•
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkle Wäsche	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Federbetten	•
Kopfkissen	•
Daunen	•
Gardinen	•
Baumwolle Hygiene	•
Auffrischen (Dampf)	•
Finish Dampf	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
Neue Textilien	•
Nur Spülen	•
Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Extras Waschen</b>	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Dampfglätten	•
Vorbügeln mit Dampf	•

WWW980 WPS Passion

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Warmwasser




EAN: 4002516038818 / Materialnummer: 10931310 / Alte Materialnummer: 11WW9806D

Summer	•
AllergoWash	•
<b>Qualität</b>	
Kontergewichte aus Grauguss	•
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	98
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWW980 WPS Passion

W1 Waschmaschine:


A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Warmwasser




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm