

DP [50Hz]  
 Ablaufpumpe  
 zur Umrüstung eines Gerätes mit Ablaufventil auf Ablaufpumpe.

EAN: 4002516024057 / Materialnummer: 10931330 / Alte Materialnummer: 69240003D



- Für Installationen ohne Bodenablauf

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß, Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	390
Nettogewicht in kg	3,88
Bruttogewicht in kg	5,73