

CS 1011-1 G  
ProLine-Element  
mit einem Brenner



- Professionelles Design – Edelstahlmulde in 288 mm Breite
- Großes Leistungsspektrum – Dual-Wok mit bis zu 6.000 Kilowatt kW Leistung
- Optimale Steuerung – Einhandbedienung mit Knebeln und QuickStart
- Besonders sicher – GasStop&Restart-Funktion
- Einfache Reinigung – Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger

EAN: 4002516025399 / Materialnummer: 10933890 / Alte Materialnummer: 27101151D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Gas
<b>Bauform</b>	
ProLine	•
<b>Design</b>	
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Edelstahlmuldenspiegel	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	1
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	mittig
Art	Dual-Wokbrenner
Max. Leistung in W	6000
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Knebel
Bedienung über Knebel	•
QuickStart	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•
<b>Sicherheit</b>	
Heißanzeige	•
Betriebsanzeige	•
GasStop & ReStart	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	140 x 288 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	288
Abmessungen in mm (Höhe)	140
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	272
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	6,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja
Düzensatz für Erdgas	•
Düzensatz für Flüssiggas	•
Wok-Ring	•