

CM 7750 CoffeeSelect  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit CoffeeSelect und AutoDescale für größte Flexibilität



- Perfekter Genuss – CoffeeSelect
- Vollautomatisches Entkalken – AutoDescale
- Immer frisch gemahlen – AromaticSystemFresh
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home

EAN: 4002516036814 / Materialnummer: 10947420 / Alte Materialnummer: 29775020D

<b>Bauform und Design</b>	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch Zubereitung	•
OneTouch for Two Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießprofile programmierbar	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	16,0
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	3
Anzahl Bohnenbehälter	3
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	150
Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g	210
Fassungsvermögen Bohnenbehälter C in g	180
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	540
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Uhrzeitspeicher in h	150
<b>Getränkesspezialitäten</b>	
Wählbare Getränkemengen in ml	25-250
Ristretto einfach	•

CM 7750 CoffeeSelect  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit CoffeeSelect und AutoDescale für größte Flexibilität



EAN: 4002516036814 / Materialnummer: 10947420 / Alte Materialnummer: 29775020D

Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Caffè americano einfach	•
Long black einfach	•
Warmwasser einfach	•
Heißwasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
Teekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,4
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,9
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
AutoDescale	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•

CM 7750 CoffeeSelect  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit CoffeeSelect und AutoDescale für größte Flexibilität



EAN: 4002516036814 / Materialnummer: 10947420 / Alte Materialnummer: 29775020D

ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	311
Gerätehöhe in mm	420
Gerätetiefe in mm	445
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungskartusche	•
Reinigungstabletten	•
Miele Kaffee 250g	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,